



Dynaswivel® Obrotowe przyłącza węża, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080190 1/4
GTIN	616026954601
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Opatentowane uniwersalne aluminiowe przyłącze węża. Konstrukcja **ułożyskowana obrotowo w dwóch punktach w zakresie 360°** umożliwia swobodny ruch przyłączonych narzędzi i eliminuje siły naciągu.

Opis techniczny

wydajność przepływu	11,8 l/s
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	NPT cal
oznaczenie producenta	Dynaswivel 1/4 cala
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Złączka

