

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
kod ISO chwytu	DCLNR/L 2525M12
płytki podporowa	259031 49
wielk. płytki	12 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
długość główki L ₁	30 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm

śruba do płytki podporowej	259027 8
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 22
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki

Akcesoria

płytki podporowa Typ 49	259031 49
zespół łap Typ 22	259036 22
śruba do płytki podporowej Typ 8	259027 8