

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
wielk. płytki	15 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 24
Seria	GARANT Master
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2525X15
płytko podporowa	259031 50
długość całkowita L	110 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śruba do płytki podporowej	259027 8
długość główki L ₁	40 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki