

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250630 20/11
GTIN	4067263122173
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
Seria	Master Eco
długość całkowita L	95 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 23
wielk. płytki	11 mm
płytki podporowa	269007 1
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm

Wielkość chwytu	20 mm
śruba do płytki podporowej	259027 3
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020X11
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki