

Garant**Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
płytko podporowa	259031 50
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K15
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do płytki podporowej	259027 8
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
wielk. płytki	15 mm
Wielkość chwytu	20 mm

łapa ze śrubą i sprężyną	259036 24
Seria	GARANT Master
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki