

Garant**Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	259027 9
kod ISO uchwytu	DWLNr/L 2525M08
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	35 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Seria	GARANT Master
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 26
płytki podporowa	259033 6
długość całkowita L	150 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
wielk. płytki	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki