

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

Seria	Master Eco
kod ISO uchwytu	SDJCR/ L 2525H11
śruby mocujące	269023 3
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	100 mm
płytką podporowa	269007 1
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm

długość główki $L_1$	30 mm
wielk. płytki	11 mm
śruba do płytki podporowej	269013 7
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki