



## Rysiki grawerskie pneumatyczne, Typ: P2506



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Rysik grawerski o **regulowanej mocy** i doskonałej trwałości. Możliwość przebrojenia na przecinak udarowy.

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami W zestawie przewód przyłączeniowy 2,5 m z filtrem, wkład do rysika, przecinak, półfabrykat, walizka.

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	NPT
poziom natężenia dźwięku przy pracy	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	6 l/min
częstotliwość uderzeń	225 Hz

maks. wibracje wg EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
masa	0,14 kg
oznaczenie producenta	P2506
długość	127 mm
przyłącze pneumatyczne	1/8 cal
Rodzaj produktu	Rysik grawerski