

**Garant****CNMG 160612, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia