

**Garant****CNMG 160616, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250338 HB7130-2 |
| GTIN             | 4067263290643   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

### Opis

### Opis techniczny

|   |                    |
|---|--------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                  |
| promień naroża                                      | 1,6 mm             |
| Zastosowanie główne                                 | M                  |
| Materiał ostrza                                     | HM                 |
| posuw f   | 0,25 - 0,6 mm/obr, |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 1,5 - 6 mm         |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CNMG 160616        |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 60 - 220 m/min     |
| Gatunek   | HB7130-2           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Łamacz wiórów     | VG                                     |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągly         |
| Rodzaj produktu   | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |