

Garant**KNUX 160405R, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	1 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

