

**Garant****KNUX 160410L, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Klasa artykułu	21G

**Opis**

KNUX 160410L HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7130-2
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
powłoka	powlekane
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M

Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia