

Garant**TNMG 160404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251542 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290841 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Gatunek | HB7130-2 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 240 m/min |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| tolerancja | M |
| posuw f | 0,2 - 0,5 mm/obr, |

| | |
|---|---|
| Łamacz wiórów | VM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytką skrawająca do toczenia |