

Garant**RC.X 1003, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HB7130-2 Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	powlekane
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RCMX 1003
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia