



## Dysza chłodziwa HighPressure proste, Gwint: M12X1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319474 M12X1
GTIN	
Klasa artykułu	33C

### Opis

#### Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

**Dysze wysokociśnieniowe** – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar.

Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.

Prosta dysza okrągła, wersja z wieloma otworami 5 (perforacji) × Ø 1 mm.

#### Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

### Opis techniczny

typ	proste
wersja	Sprawdziany do gwintu UNF
gwint przyłączeniowy	M12×1
Ø prześwitu rury	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Dysza chłodziwa