

**Dysza chłodziwa HighPressure odgięte o 60°, Gwint: M12X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319475 M12X1
GTIN	
Klasa artykułu	33C

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.

Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar.

Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.

Dysza odgięta pod kątem 60°, wersja z wieloma otworami 7 (perforacji) × Ø 1 mm.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	M12×1
wersja	Sprawdziany do gwintu UNF
typ	odsadzone
Ø prześwitu rury	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Dysza chłodziwa