

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	powlekane
Gatunek	HB7140-2
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	VM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia