

**Garant****CNMG 120408, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 120408 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 170 m/min

## Opis techniczny

Łamacz wiórów	VG
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 170 m/min

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
promień naroża	0,8 mm
powłoka	powlekane
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia