

Garant**CNMG 160608, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VG
Zastosowanie główne	M

liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia