

**Garant****DNMG 110404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110404 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

powłoka	powlekane
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	4

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia