

Garant**DNMG 110404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	powlekane
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-2

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia