

**Garant****DNMG 150604, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150604 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	powlekane
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 150604
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia