

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	VS
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia