

**Garant****DNMG 110408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
powłoka	powlekane
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia