


**Garant****SNMG 120412, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

60 - 200 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka  
skrawająca do toczenia