

Garant**TNMG 160408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej

Obróbka wykańczająca

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia