

**Garant****VNMG 160408, Gatunek: HB7140-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Klasa artykułu	21G

### Opis

VNMG 160408 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min

### Opis techniczny

powłoka	powlekane
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia