

Garant**WNMG 060404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia