

Garant**WNMG 060408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VS
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a _p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v _c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

WNMG 060408

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia