

**Garant****WNMG 080404, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Klasa artykułu	21G

## Opis

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VS
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
promień naroża	0,4 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia