

**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 170 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 170 m/min
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
powłoka	powlekane
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7140-2

Łamacz wiórów	VG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia