

**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia