

**Garant****CC.T 09T302, Gatunek: HB7140-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	VS
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia