

Garant**CC.T 09T308, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

Opis techniczny

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM

powłoka	powlekane
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia