

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260142 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315544 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

CC.T 060204 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|------------------------------|
| powłoka | powlekane |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Gatunek | HB7140-2 |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły |
| tolerancja | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 200 m/min |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CC.T 060202 |
| Łamacz wiórów | VM |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Zastosowanie główne | M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |