

**Garant****CC.T 120404, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Klasa artykułu	21G

## Opis

CC.T 120404 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M

powłoka	powlekane
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia