

**Garant****DC.T 070202, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070202
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia