

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia