

Garant**DC.T 070202, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070202
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Gatunek	HB7140-2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia