

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070204
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Gatunek	HB7140-2

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia