

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia