


**Garant****SCMT 120404, Gatunki: HB7140-2****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260748 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315841   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis**

SCMT 120404 HB7140-2 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min

**Opis techniczny**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Gatunek   | HB7140-2                     |
| Warunki skrawania                                   | w znacznym stopniu nieciągły |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                       |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | SCMT 120404                  |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca         |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                            |
| Zastosowanie główne                                 | M                            |

|  |  |
|--|--|
| Łamacz wiórów                                | VS                                     |
| posuw f                                      | 0,1 - 0,3 mm/obr,                      |
| powłoka                                      | powlekane                              |
| Materiał ostrza                              | HM                                     |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm                           |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 230 m/min                         |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |