


Garant**SCMT 120408, Gatunki: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Gatunek	HB7410-2
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia