

Garant**SC.T 120408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Gatunek	HB7140-2

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia