

Garant**TCMT 16T304, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia