

Garant**TCMT 110208, Gatunki: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110208 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Gatunek	HB7140-2
powłoka	powlekane
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VS
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia