

**Garant****TCMT 110204, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TCMT 110204 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	3
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min

Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia