

Garant**TC.T 16T304, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia