

Garant**VBMT 110302, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Gatunek	HB7140-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VS
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT110302
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia