

**Garant****VBMT 160402, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Klasa artykułu	21G

## Opis

VBMT 160402 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 230 m/min

## Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160402
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	powlekane
Łamacz wiórów	VS

promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia